



Actionneur de chauffage 6 sorties pour chauffage eau chaude KNX

Caractéristiques techniques

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Tension de sortie 24 - 24 V

Tension auxiliaire 110 - 230 V

Courant électrique

Courant de commutation max. 2 A

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 1.5 mm²

Textes

Function Avec fonction protection de vanne

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges
(fusible miniature)

Type de raccordement Avec borne enfichable

Dimensions

Largeur en unités de division 17

TX206H

