



Détecteur de présence KNX360° semi-encastré ou saillie KNX

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage recommandée 2,5 - 3,5 m

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Min. temporisation 30 s

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 12 mA

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Matière

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Textes

Function Fonctions de commutation, de variation, de commande de store, de transmission de valeurs, de commande forcée, de scène, de chauffage et de minuterie, mode 2 canaux

Mode de montage Pour montage en plafond en boîte d'encastrement ou Pour cloison creuse de 60

TX510

