



TX510



## Détecteur de présence KNX360° semi-encastré ou saillie KNX

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur de montage recommandée 2,5 - 3,5 m

#### Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Min. temporisation 30 s

#### Connectivité

Système bus radio-KNX Non

#### Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

#### Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui

#### Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 12 mA

#### Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

#### Matière

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

#### Textes

Function Fonctions de commutation, de variation, de commande de store, de transmission de valeurs, de commande forcée, de scène, de chauffage et de minuterie, mode 2 canaux

Mode de montage Pour montage en plafond en boîte d'encastrement ou pour cloison creuse de 60