



TXA112



Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Connectivité

Système bus radio-KNX	Non
-----------------------	-----

Type de connection/prise	QuickConnect
--------------------------	--------------

Courant électrique

Courant de sortie	640 mA
-------------------	--------

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Tension de sortie	28 - 32 V
-------------------	-----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Textes

Fusible	Avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
---------	---

Raccordement	Le conducteur de protection doit être raccordé
--------------	--

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------