



TXA116



**Alimentation 2x 30V DC KNX TBTS 640 mA**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules 4

**Connectivité**

Système bus radio-KNX Non

**Tension**

Tension de service 230 - 230 V

Tension de sortie 28 - 32 V

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Textes**

Fusible Avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges

Raccordement Le conducteur de protection doit être raccordé

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect