



TXA210AN

**Module de sortie pour l'éclairage variable : 1 sortie directe 300W**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension d'alimentation du système 30 V DC Via le bus

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service 0 - 45 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Équipement**

Nombre de sorties 1

Type de variateur Universel

**Capacité**

Nombre de modules 4

**Puissance**

P max. avec lampes à incandescence 20 - 300 W

Puissance du variateur 0 - 300 W

**Connectivité**

Type de connexion/prise QuickConnect

**Réglages**

Modes de configuration supportés ETS, easy