



TXA223

**Module de sortie pour volets roulants pour 4 moteurs 230V~ 6A**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés ETS, easy

**Installation, montage**

Montage Rail DIN

**Equipement**

Avec curseur pour commutation manuelle Oui

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 6 A

Courant de commutation max. 6 A

**Conditions d'utilisation**

Température de service 0 - 45 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre de modules 4