



TXA224

Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Installation, montage

Montage Rail DIN

Equipement

Avec curseur pour commutation manuelle Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal 6 A

Courant de commutation max. 6 A

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules 4