



TXA306



## Module 6 entrées modulaires uniserselles

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Système bus EIB

#### Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

#### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 6

#### Connectivité

Système bus radio-KNX Non

#### Équipement

Tension du signal externe nécessaire Non

Radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Non

Excitation par HLK Non

#### Installation, montage

Montage Rail DIN

#### Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm  
uniquement pour appareil et kit 8

#### Éclairage

Excitation LED Non

#### Matière

Matière Plastique

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

#### Tension

Tension d'entrée 24 - 230 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

