



TXA306



Module 6 entrées modulaires uniserselles

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus EIB

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 6

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Équipement

Tension du signal externe nécessaire Non

Radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Non

Excitation par HLK Non

Installation, montage

Montage Rail DIN

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm
uniquement pour appareil et kit 8

Éclairage

Excitation LED Non

Matière

Matière Plastique

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée 24 - 230 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

