




TXA604D



## Module 4 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

Système de bus EIB/KNX	Oui
Système bus radio-KNX	Non

#### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

#### Dimensions

Largeur en unités de division	4
-------------------------------	---

#### Matière

Couleur	Gris
---------	------

#### Équipement

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
Courant absorbé par bus (repos)	3 mA

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Puissance

Puissance de sortie	2 300 W
---------------------	---------

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Textes

Function	Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect