




TXA624C



Module 4 sorties volets roulants et stores a bannes 230V~ 6A / New Easy

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Installation, montage

Montage Rail DIN

Equipement

Avec curseur pour commutation manuelle Oui

Matière

Couleur Gris clair

Courant électrique

Courant assigné nominal 6 A

Courant de commutation max. 6 A

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules 4

Textes

Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire

Function

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect