


TXB302



Module d'entrées à encastrer : 2 entrées pour contacts libres de potentiel

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus EIB

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 2

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Équipement

Tension du signal externe nécessaire Non

Radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Non

Excitation par HLK Non

Installation, montage

Montage Encastré

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit 0

Éclairage

Excitation LED Non

Matière

Matière Plastique

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Sécurité

Classe de protection (IP) IP30

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée 5 - 5 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

