



TXB304



Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus EIB

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 4

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Équipement

Tension du signal externe nécessaire Non

Radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Non

Excitation par HLK Non

Installation, montage

Montage Encastré

Éclairage

Excitation LED Non

Matière

Matière Plastique

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée 5 - 5 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

Type de tension d'alimentation DC

Tension d'alimentation du système 30 V DC Via le bus