



TXB322



**Module 2 entrées + 2 sorties LEDs, à encastrer, KNX**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Système bus EIB

**Réglages**

Modes de configuration supportés ETS, easy

**Courant électrique**

Nombre de circuits d'entrée 2

**Connectivité**

Système bus radio-KNX Non

**Équipement**

Tension du signal externe nécessaire Oui

Radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Non

Excitation par HLK Non

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Éclairage**

Excitation LED Oui

**Matière**

Matière Polyamide (PA)

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP20

**Conditions d'utilisation**

Température de service 0 - 45 °C

**Tension**

Tension d'entrée 5 - 5 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

Type de tension d'alimentation DC

Tension d'alimentation du système 30 V DC Via le bus