



TXB322



Module 2 entrées + 2 sorties LEDs, à encastrer, KNX

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus EIB

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 2

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Équipement

Tension du signal externe nécessaire Oui

Radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Non

Excitation par HLK Non

Installation, montage

Montage Encastré

Éclairage

Excitation LED Oui

Matière

Matière Polyamide (PA)

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée 5 - 5 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

Type de tension d'alimentation DC

Tension d'alimentation du système 30 V DC Via le bus