



TXB692F



easy

**Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés ETS, easy

**Connectivité**

Système bus radio-KNX Non

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Équipement**

Avec curseur pour commutation manuelle Oui

**Matière**

Couleur Gris clair

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 6 A

Courant de commutation max. 6 A

**Tension**

Tension de service par bus 21 - 32 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre de modules 0

**Textes**

Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Fonctions d'entrée binaire : Commutation, gradation, store, transmetteur de valeur, scène, priorité, minuterie, sous-plaque, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles

Function

Type de raccordement Avec bornes à vis