



TYA624A



Module de sortie pour volets roulants pour 4 moteurs 230V~ 6A

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS

Connectivité

Avec système bus radio-KNX

Non

Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle

Oui

Matière

Couleur

Gris clair

Courant électrique

Courant assigné nominal

6 A

Courant de commutation max.

6 A

Tension

Tension de service par bus

21 - 32 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.75 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0.75 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules

4

Textes

Fonction

Avec fonction de positionnement pour la position du volet roulant, Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction protection solaire

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

Mode de fonctionnement

Fonctionnement uniquement en volet