




TYA624B



Module de sortie pour volets roulants pour 4 moteurs 24V DC 6A

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés ETS

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Installation, montage

Montage Rail DIN

Équipement

Avec curseur pour commutation manuelle Oui

Matière

Couleur Gris clair

Courant électrique

Courant assigné nominal 6 A

Courant de commutation max. 6 A

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules 4

Textes

Function Avec fonction de positionnement pour la position du volet roulant, Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction protection solaire

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect