



TYA624B



**Module de sortie pour volets roulants pour 4 moteurs 24V DC 6A**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés ETS

**Connectivité**

Système bus radio-KNX Non

**Installation, montage**

Montage Rail DIN

**Équipement**

Avec curseur pour commutation manuelle Oui

**Matière**

Couleur Gris clair

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 6 A

Courant de commutation max. 6 A

**Tension**

Tension de service par bus 21 - 32 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre de modules 4

**Textes**

Function Avec fonction de positionnement pour la position du volet roulant, Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction protection solaire

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect