



TYA670W

**Passerelle KNX-DALI, blanc réglable, 4 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Equipement**

Serveur web	Oui
Nombre de canaux	1

**Tension**

Tension de service	240 - 240 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

**Connectivité**

Exécution interface de système/média-gateway de système bus	Interface système d'éclairage/DALI
---	------------------------------------

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

**Puissance**

Puissance consommée VA	0,15 VA
------------------------	---------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	5 - 45 °C
------------------------	-----------

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

**Dimensions**

Largeur	72 mm
Profondeur	70 mm
Largeur en unités de division	4

**Textes**

Tension	Comme maître DALI et alimentation en tension pour appareils DALI
Type de raccordement	Avec bornes à vis