



TYA670WD2

### Passerelle KNX-DALI 2, blanc réglable, 4 modules

#### Caractéristiques techniques

##### Equipement

Serveur web	Oui
Nombre de canaux	1

##### Tension

Tension de service	240 - 240 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC

##### Connectivité

Type d'interface Bus / passerelle Media	Interface système d'éclairage/DALI
---	------------------------------------

##### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

##### Puissance

Puissance consommée VA	0,15 VA
------------------------	---------

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 45 °C
------------------------	-----------

##### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

##### Dimensions

Largeur	72 mm
Profondeur	70 mm
Largeur en modules	4

##### Raccordement

Type de connexion / prise	DRA (DIN-rail adapter)
---------------------------	------------------------

##### Textes

Tension	Comme maître DALI et alimentation en tension pour appareils DALI
Type de raccordement	Avec bornes à vis