



TYA670WD2

Passerelle KNX-DALI 2, blanc réglable, 4 modules

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web	Oui
Nombre de canaux	1

Tension

Tension de service	240 - 240 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC

Connectivité

Exécution interface de système/média-gateway de système bus	Interface système d'éclairage/DALI
---	------------------------------------

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

Puissance

Puissance consommée VA	0,15 VA
------------------------	---------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 45 °C
------------------------	-----------

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Dimensions

Largeur	72 mm
Profondeur	70 mm
Largeur en unités de division	4

Textes

Tension	Comme maître DALI et alimentation en tension pour appareils DALI
Type de raccordement	Avec bornes à vis