



TYA670WD2

## Passerelle KNX-DALI 2, blanc réglable, 4 modules

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

Serveur web	Oui
Nombre de canaux	1

#### Tension

Tension de service	240 - 240 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC

#### Connectivité

Exécution interface de système/média-gateway de système bus	Interface système d'éclairage/DALI
---	------------------------------------

#### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

#### Puissance

Puissance consommée VA	0,15 VA
------------------------	---------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 45 °C
------------------------	-----------

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

#### Dimensions

Largeur	72 mm
Profondeur	70 mm
Largeur en unités de division	4

#### Textes

Tension	Comme maître DALI et alimentation en tension pour appareils DALI
Type de raccordement	Avec bornes à vis