



TYAS624C

Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS, easy

Connectivité

Avec système bus radio-KNX

Non

Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle

Oui

Matière

Couleur

Gris clair

Courant électrique

Courant assigné nominal

6 A

Courant de commutation max.

6 A

Tension

Tension de service par bus

21 - 32 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.75 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0.75 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules

4