




TYB602F



## Module de sortie 2x 6A /230V~, à encastrer, KNX

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

Système de bus EIB/KNX	Oui
Système bus radio-KNX	Non

#### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

#### Dimensions

Profondeur	22 mm
Profondeur de montage	40 mm

#### Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

#### Équipement

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	6 A
Courant absorbé bus (repos)	5 mA

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Puissance

Puissance de sortie	500 W
---------------------	-------

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Textes

Function

Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire

