




TYB602F



**Module de sortie 2x 6A /230V~, à encastrer, KNX**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Système de bus EIB/KNX	Oui
Système bus radio-KNX	Non

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

**Dimensions**

Profondeur	22 mm
Profondeur de montage	40 mm

**Matière**

Couleur	Gris clair
---------	------------

**Équipement**

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	6 A
Courant absorbé par bus (repos)	5 mA

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Puissance**

Puissance de sortie	500 W
---------------------	-------

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Textes**

Function	Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire
----------	---

