



TYBS704A



Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus

EIB

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée

4

Connectivité

Avec système bus radio-KNX

Non

Equipement

Tension du signal externe nécessaire

Non

Fréquence radio bidirectionnelle

Non

Avec batterie

Non

Excitation par HLK

Non

Installation, montage

Montage sur

Encastré

Éclairage

Contrôle des LED

Non

Matière

Matériau

Plastique

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Conditions d'utilisation

Température de service

-5-+45 °C

Câble

Longueur du câble

0,25 m

Tension

Tension d'entrée

3,3-3,3 V

Tension de service par bus

21-32 V

Type de tension d'alimentation

DC

Dimensions

Longueur	43 mm
Hauteur	28,5 mm
Profondeur	15,4 mm

Textes

Mode d'installation	Pour montage encastré et en parois creuses
Type de raccordement	Avec câble préconfectionné