



TYF120

Interface KNX/IP, 2 modules, IP20

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web Oui

Tension

Tension de service 24 - 24 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

Réglages

Modes de configuration supportés ETS

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Dimensions

Largeur en unités de division 2

Textes

Type de raccordement Raccordement de tension de service via les bornes de Raccordement, Avec raccord RJ45 pour réseaux Ethernet/IP