TYF120

Interface KNX/IP, 2 modules, IP20

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2

Equipement

Serveur web	Oui

Tension

Tension de service	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui

Textes

Type de raccordement	Raccordement de tension de service via les bornes de Raccordement, Avec raccord RJ45 pour réseaux Ethernet/IP