



TYF784

IP20

Module 4 entrées analogique

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés ETS

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Tension auxiliaire 24 - 24 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

Courant absorbé 170 mA

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Capacité

Nombre de modules 4