



TYF784E



**IP20**

## Module d'extension 4 entrées analogique

### Caractéristiques techniques

#### Réglages

Modes de configuration supportés ETS

#### Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Tension auxiliaire 24 - 24 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Puissance

Courant absorbé 170 mA

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Capacité

Nombre de modules 4