



TYFS120

Interface KNX/IP Secure, 1 module

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web	Non
Nombre de canaux	8

Tension

Tension de service	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Dimensions

Largeur en unités de division	1
-------------------------------	---

Textes

Type de raccordement	Raccordement de tension de service via les bornes de Raccordement, Avec raccord RJ45 pour réseaux Ethernet/IP
----------------------	---