


TYM632C



IP20



## Module 12 sorties volets roulants ou stores a bannes 230V~ 4A

### Caractéristiques techniques

#### Réglages

Modes de configuration supportés ETS

#### Connectivité

Système bus radio-KNX Non

#### Installation, montage

Montage Rail DIN

#### Equipement

Avec curseur pour commutation manuelle Oui

#### Matière

Couleur Gris clair

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 4 A

Courant de commutation max. 4 A

#### Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre de modules 10

#### Textes

Function Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire

Type de raccordement Avec bornes à vis