



VA24D

**Coffret de dist.,Volta,APV,2x12M,IP30,Version France**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre rangées	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Plaque de montage incluse	Oui

**Dimensions**

Hauteur	370 mm
Largeur	305 mm
Profondeur	96,50 mm
Largeur en unités de division	24

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matière**

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C