



VE112F

Coffret étanche Vector IP55 1 rangée 12 modules h 302mm l 310mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	12
---------------------------	----

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	12
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	302 mm
Largeur	310 mm
Profondeur	151 mm
Largeur en modules	12

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matière	
Matériaux	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non

Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C