



**Coffret étanche Vector IP55 3 rangées 54 modules h 602mm l 418mm**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles 15

**Tension**

Tension nominale 400 - 400 V

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Équipement**

Nombre de rails 3

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

**Capacité**

Nombre de modules 54

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

**Dimensions**

Hauteur 602 mm

Largeur 418 mm

Profondeur 151 mm

Largeur en unités de division 18

**Couvercle, porte**

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

VE318F

<b>Matière</b>	
Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
<b>Sécurité</b>	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C