



VE412F

**Coffret étanche Vector IP55 4 rangées 48 modules h 677mm l 310mm**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	12
---------------------------	----

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Équipement**

Nombre de rails	4
Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	48
-------------------	----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	677 mm
Largeur	310 mm
Profondeur	151 mm
Largeur en unités de division	12

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

<b>Matière</b>	
Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
<b>Sécurité</b>	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C