



VF104PR

### Coffret encastré 4 M porte opaque

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré, Cloison creuse

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

##### Équipement

Nombre de rails	1
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

##### Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

##### Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

##### Dimensions

Hauteur	225 mm
Largeur	204 mm
Profondeur	97,50 mm
Hauteur d'encastrement	189 mm
Largeur de montage	170 mm
Profondeur de montage	72 mm
Largeur en unités de division	4

##### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

##### Matière

Matière	Plastique
---------	-----------

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
<b>Sécurité</b>	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C