



VF108TR

Coffret encastré 8 M porte transp.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 400 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Équipement

Nombre de rails 1

Nombre rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 8

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 225 mm

Largeur 275 mm

Profondeur 97,50 mm

Hauteur d'encastrement 189 mm

Largeur de montage 242 mm

Profondeur de montage 72 mm

Largeur en unités de division 8

Couvercle, porte

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matière

Matière Plastique

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C