



VF112PR

Coffret encastré 12 M porte opaque

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 400 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage Encastré, Cloison creuse

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Équipement

Nombre de rails 1

Nombre rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 12

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 293 mm

Largeur 352 mm

Profondeur 97,50 mm

Hauteur d'encastrement 257 mm

Largeur de montage 318 mm

Profondeur de montage 72 mm

Largeur en unités de division 12

Couvercle, porte

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Plastique

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C