



VF112PR



#### Coffret encastré 12 M porte opaque

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Encastré, Cloison creuse

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

##### Equipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

##### Capacité

Nombre de modules	12
-------------------	----

##### Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

##### Dimensions

Hauteur	293 mm
Largeur	352 mm
Profondeur	97,50 mm
Hauteur d'encastrement	257 mm
Largeur de montage	318 mm
Profondeur de montage	72 mm
Largeur en modules	12

##### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

##### Matière

Matériau	Plastique
----------	-----------

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non

#### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	850 °C