



VF118TR

**Coffret encastré 18 M porte transp.**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 400 - 400 V

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

Montage Encastré

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Équipement**

Nombre de rails 1

Nombre rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

**Capacité**

Nombre de modules 18

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

**Dimensions**

Hauteur 293 mm

Largeur 460 mm

Profondeur 97,50 mm

Hauteur d'encastrement 257 mm

Largeur de montage 426 mm

Profondeur de montage 72 mm

Largeur en unités de division 18

**Couvercle, porte**

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Oui

**Matière**

Matière Plastique

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
<b>Sécurité</b>	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C