



VF212PR



**Coffret encastré 24 M porte opaque**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Encastré, Cloison creuse

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	2
Nombre de rangées	2
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	24
-------------------	----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	418 mm
Largeur	382 mm
Profondeur	97,50 mm
Hauteur d'encastrement	382 mm
Largeur de montage	318 mm
Profondeur de montage	72 mm
Largeur en modules	12

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matière**

Matériau	Plastique
----------	-----------

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non

#### **Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	850 °C