



VF218PR

Coffret encastré 36 M porte opaque

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 400 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage Encastré, Cloison creuse

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Équipement

Nombre de rails 2

Nombre rangées 2

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Oui

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 36

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 418 mm

Largeur 460 mm

Profondeur 97,50 mm

Hauteur d'encastrement 382 mm

Largeur de montage 426 mm

Profondeur de montage 72 mm

Largeur en unités de division 18

Couvercle, porte

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Plastique

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C