



VF218TR

Coffret encastré 36 M porte transp.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	2
Nombre rangées	2
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	36
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	418 mm
Largeur	460 mm
Profondeur	97,50 mm
Hauteur d'encastrement	382 mm
Largeur de montage	426 mm
Profondeur de montage	72 mm
Largeur en unités de division	18

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matière

Matière	Plastique
---------	-----------

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C