



VF412PR



## Coffret encastré 48 M porte opaque

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 400 - 400 V

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage Encastré, Cloison creuse

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

#### Équipement

Nombre de rails 4

Nombre de rangées 4

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Oui

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

#### Capacité

Nombre de modules 48

#### Fonctions

Avec guide-câble Oui

#### Dimensions

Hauteur 688 mm

Largeur 352 mm

Profondeur 97,50 mm

Hauteur d'encastrement 652 mm

Largeur de montage 318 mm

Profondeur de montage 72 mm

Largeur en unités de division 12

#### Couvercle, porte

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

#### Matière

Matière Plastique

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
<b>Sécurité</b>	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C