



VS108TR

**Coffret saillie 8 M porte transp.**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Équipement**

Nombre de rails	1
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	8
-------------------	---

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	184 mm
Largeur	210 mm
Profondeur	99 mm
Largeur en unités de division	8

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

**Matière**

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non

**Sécurité**

---

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C

---