



VS212PR

Coffret saillie 24 M porte opaque

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	2
Nombre rangées	2
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	24
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	377 mm
Largeur	282 mm
Profondeur	99 mm
Largeur en unités de division	12

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C
