



Coffret à encastrer, Volta, UPV, 4x12M, IP30, Version France

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 400 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage Cloison creuse

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Équipement

Nombre de rails 4

Nombre rangées 4

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Oui

Capacité

Nombre de modules 48

Nombre de 1/2 modules par rail bornier 96

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 755,50 mm

Largeur 348 mm

Profondeur 98 mm

Hauteur d'encastrement 740 mm

Largeur de montage 314,50 mm

Profondeur de montage 89 mm

Largeur en unités de division 12

Couvercle, porte

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

Connectivité

VU48ND



Type de montage

Fixation par vis

Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C